FABORY

Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M10X160

Artikelnummer	01400.100.161
Merk	-
UBB	952351082559
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408426
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	160 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken.Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H.ISO metrisch

Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

Technische tekening

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	160
P	1.5
s	16

