FABORY

Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M12X55/S=19

Artikelnummer	01400.120.055
Merk	-
UBB	950351190497
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408495
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	55 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken.Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H.ISO metrisch

Standaarden

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014

Technische specificatie

Technische tekening

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	55
P	1.75
s	19

