

Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M16X55

Artikelnummer	01400.160.055
Merk	-
UBB	950351191719
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408655
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	55 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. ISO metrisch

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

Technische tekening

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	55
P	2
s	24

