FABORY

Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M16X100

Artikelnummer	01400.160.100
Merk	-
UBB	950351192477
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408723
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken.Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H.ISO metrisch

Standaarden

DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

Technische tekening

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	100
P	2
s	24

