

Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M18X130

Artikelnummer	01400.180.130
Merk	-
UBB	950351193954
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408938
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	130 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. ISO metrisch

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	48
b (min.): $L > 200$ mm	61
b (min.): $L \leq 125$ mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	130
P	2.5
s	27

