

Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M20X220

Artikelnummer	01400.200.220
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	950351939034
-----	--------------

UNSPSC	31161620
--------	----------

EAN	8715492409119
-----	---------------

PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen
-------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	220 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
OppervlaktebedekkingThermisch verzinkt	
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken.Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H.ISO metrisch

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

Technische tekening

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	220
P	2.5
s	30

