

Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M20X240

Artikelnummer	01400.200.240
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	950351939117
-----	--------------

UNSPSC	31161620
--------	----------

EAN	8715492409126
-----	---------------

PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen
-------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	240 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
OppervlaktebedekkingThermisch verzinkt	
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken.Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H.ISO metrisch

Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

Technische tekening

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	240
P	2.5
s	30

