

Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M20X260

Artikelnummer	01400.200.260
Merk	-
UBB	950351939299
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409133
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	260 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. ISO metrisch

Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Technische specificatie

Technische tekening

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	260
P	2.5
s	30

