

## Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M27X150

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 01400.270.150                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950351197914                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492409645                 |
| PKG. van 10   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Diameter             | M27                    |
| Lengte               | 150 mm                 |
| Klasse               | 8.8                    |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                |
| Kopsoort             | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort       | Staal                  |
| Draadrichting        | Rechts                 |
| Oppervlaktebedekking | Thermisch verzinkt     |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad |

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. ISO metrisch

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| DIN  | 931        |
| NEN  | 1555       |
| ISO  | 4014       |
| NF   | E25-112    |
| ASME | B18.2.3.1M |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 66  |
| b (min.): $L > 200$ mm             | 79  |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 60  |
| d-D                                | M27 |
| k                                  | 17  |
| L (mm)                             | 150 |
| P                                  | 3   |
| s                                  | 41  |

