FABORY

Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M30X240

Artikelnummer	01400.300.240
Merk	-
UBB	951351597541
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409775
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	240 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken.Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H.ISO metrisch

Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

Technische tekening

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	240
P	3.5
s	46

