FABORY

Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M36X110

Artikelnummer	01400.360.110
Merk	-
UBB	954351241441
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409843
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	110 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken.Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H.ISO metrisch

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555

Technische specificatie

Technische tekening

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	110
P	4
s	55

