

Zeskanttapbout ISO- Metrisch DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M16X35

Artikelnummer	01410.160.035
Merk	-
UBB	950351201385
UNSPSC	31161620
EAN	8715492410375
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	35 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. ISO metrisch DIN 933

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	35
P	2
S	24

Technische tekening

