FABORY

Zeskanttapbout ISO-Metrisch DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M20X55

Artikelnummer	01410.200.055
Merk	-
UBB	950351202524
UNSPSC	31161620
EAN	8715492410580
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	55 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken.Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H.ISO metrisch DIN 933

Standaarden

NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	55
P	2.5
s	30

Technische tekening

