



## Constructiebout voldraad met moer ISO-Metrisch EN 15048 Staal Thermisch verzinkt 8.8/8 M10X70

Artikelnummer 01415.100.070

Merk -

UBB 500574465562

UNSPSC 31161620

EAN 8715494284431

PKG. van 100 Alleen volledige  
verpakkingen

### Technische parameters

Diameter M10

Lengte 70 mm

Klasse 8.8/8

Aandraaivoorziening Zeskant

Kopsoort Zeskantkop

Materiaalsoort Staal

Draadrichting Rechts

Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt

Draadsoort Metrische  
schroefdraad

Info Alleen volle  
verpakkingen  
toegestaan. Europese  
constructies  
moeten voldoen  
aan de eisen van  
de Verordening  
Bouwproducten  
305/2011 teneinde  
de veiligheid  
van personen  
en objecten te  
waarborgen. Meestal  
zullen dan  
bouwproducten  
volgens  
geharmoniseerde

### Standaarden

ISO 4017/4032

EN 15048

Europese normen (hEN-normen) moeten worden toegepast. Voor niet-voorgespannen verbindingen moeten daarom bevestigingsartikelen volgens EN 15048 worden gebruikt. Vergeleken met 'gewone' bouten ISO 4014/4017 (voorheen DIN 931/933) en moeren ISO 4032 (DIN 934), zijn bouten en moeren volgens EN 15048 aanvullend gekenmerkt met 'SB' (Structural Bolting), en is de verpakking ervan voorzien van het CE-merk. De fabrikant moet CE-gecertificeerd zijn voor de productie van bevestigingsartikelen volgens EN 15048. Bouten en moeren zijn samen verpakt in een gesloten doos. Een prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar. ISO metrisch

## Technische specificatie

|          |     |
|----------|-----|
| d-D      | M10 |
| k        | 6.4 |
| L (mm)   | 70  |
| m (max.) | 8.4 |
| P        | 1.5 |
| s        | 16  |

## Technische tekening

