
FABORY



Constructiebout voldraad met moer ISO-Metrisch EN 15048 Staal Thermisch verzinkt 8.8/8 M10X100

Artikelnummer	01415.100.100
Merk	-
UBB	500574465984
UNSPSC	31161620
EAN	8715494284479
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	100 mm
Klasse	8.8/8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Alleen volle verpakkingen toegestaan.Europese constructies moeten voldoen aan de eisen van de Verordening Bouwproducten 305/2011 teneinde de veiligheid van personen en objecten te waarborgen.Meestal zullen dan bouwproducten volgens geharmoniseerde

Standaarden

EN	15048
ISO	4017/4032

Europese normen (hEN-normen) moeten worden toegepast.Voor niet-voorgespannen verbindingen moeten daarom bevestigingsartikelen volgens EN 15048 worden gebruikt.Vergeleken met 'gewone' bouten ISO 4014/4017 (voorheen DIN 931/933) en moeren ISO 4032 (DIN 934), zijn bouten en moeren volgens EN 15048 aanvullend gekenmerkt met 'SB' (Structural Bolting), en is de verpakking ervan voorzien van het CE-merk.De fabrikant moet CE-gecertificeerd zijn voor de productie van bevestigingsartikelen volgens EN 15048.Bouten en moeren zijn samen verpakt in een gesloten doos.Een prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar.ISO metrisch

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	100
m (max.)	8.4
P	1.5
s	16

Technische tekening

