

Zeskantbout overmaats DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M10X100

Artikelnummer	01420.100.100
Merk	-
UBB	500621735264
UNSPSC	31161620
EAN	8715494504133
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).overmaats

Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 32
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): $L > 200$ mm 45

b (min.): $L \leq 125$ mm 26

d-D M10

k 6.4

L (mm) 100

P 1.5

s 17

Technische tekening

