FABORY

Zeskantbout overmaats DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M12X150

Artikelnummer	01420.120.150
Merk	-
UBB	500621735678
UNSPSC	31161620
EAN	8715494504171
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	150 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).overmaats

Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	150
P	1.75
s	19

Technische tekening

