FABORY

Zeskantbout overmaats DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M16X220

Artikelnummer	01420.160.220
Merk	-
UBB	500621736338
UNSPSC	31161620
EAN	8715494504249
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	220 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).overmaats

Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	220
P	2
s	24

Technische tekening

