

Zeskantbout overmaats DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M18X140

Artikelnummer 01420.180.140

Merk -

UBB 954351342595

UNSPSC 31161620

EAN 8715492411501

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	140 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).overmaats

Technische specificatie

b (min.): 48
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): $L \geq 200$ mm 61

b (min.): $L \leq 125$ mm 42

d-D M18

k 11.5

L (mm) 140

P 2.5

s 27

Technische tekening

