FABORY

Zeskantbout overmaats DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M20X200

Artikelnummer	01420.200.200
Merk	-
UBB	950351971441
UNSPSC	31161620
EAN	8715492411655
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	200 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).overmaats

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	200
P	2.5
s	30

Technische tekening

