

Zeskanttapbout overmaats DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M16X100

Artikelnummer	01430.160.100
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500621744175
-----	--------------

UNSPSC	31161620
--------	----------

EAN	8715494506687
-----	---------------

PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen
-------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
OppervlaktebedekkingThermisch verzinkt	
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ

(overmaats).overmaats

DIN 933

FABORY

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	100
P	2
s	24

Technische tekening

