

Zeskanttapbout overmaats DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M30X60

Artikelnummer	01430.300.060
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500621746493
-----	--------------

UNSPSC	31161620
--------	----------

EAN	8715494506915
-----	---------------

PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen
-------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
OppervlaktebedekkingThermisch verzinkt	
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ

(overmaats).overmaats
DIN 933

FABORY

Technische specificatie

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	60
P	3.5
s	46

Technische tekening

