

Zeskantmoer overmaats DIN 934 Staal Thermisch verzinkt |8| M20

Artikelnummer	01560.200.001
Merk	-
UBB	950355024429
UNSPSC	31161727
EAN	8715492413277
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Klasse	8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Thermisch verzinkte moeren met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6AZ en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De corrosiebestendingheid

Standaarden

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

FABORY

wordt hierdoor
niet nadelig
beïnvloed omdat
de schroefdraad
beschermd
wordt door de
zinklaag van het
tegendeel overmaats

Technische specificatie

d-D	M20
m	16
P	2.5
s	30

Technische tekening

