

Zeskantmoer overmaats DIN 934 Staal Thermisch verzinkt |8| M27

Artikelnummer	01560.270.001
Merk	-
UBB	950355024676
UNSPSC	31161727
EAN	8715492413307
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Klasse	8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Thermisch verzinkte moeren met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6AZ en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De corrosiebestendingheid

Standaarden

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

wordt hierdoor
niet nadelig
beïnvloed omdat
de schroefdraad
beschermd
wordt door de
zinklaag van het
tegendeel overmaats

Technische specificatie

d-D	M27
m	22
P	3
s	41

Technische tekening

