FABORY



Lage zeskantmoer overmaats DIN 439 2 Staal Thermisch verzinkt 04 M24

Artikelnummer	01580.240.001
Merk	-
UBB	950355026655
UNSPSC	31161727
EAN	8715492413543
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Klasse	04
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Thermisch verzinkte moeren met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6AZ en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De

Standaarden

DIN	439-2
ISO	4035
ASME	B18.2.4.5M
NEN	2334-B
NF	E25-405-1

corrosiebestendingheid wordt hierdoor niet nadelig beinvloed omdat de schroefdraad beschermd wordt door de zinklaag van het tegendeel.overmaats

Technische specificatie

d-D	M24
m	12
P	3
s	36

Technische tekening

