



Lage zeskantmoer ISO-Metrisch DIN 439 2 Staal Thermisch verzinkt 04 M14

Artikelnummer	01586.140.001
Merk	-
UBB	951355062518
UNSPSC	31161727
EAN	8715492413574
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Klasse	04
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
OppervlaktebedekkingThermisch verzinkt	
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Thermisch verzinkte moeren met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6H en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6az vóór het verzinken. Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De

Standaarden

NF	E25-405-1
DIN	439-2
ISO	4035
NEN	2334-B
ASME	B18.2.4.5M

FABORY

corrosiebestendigheid
wordt hierdoor
niet nadelig
beïnvloed omdat
de schroefdraad
beschermd wordt
door de zinklaag van
het tegendeel.ISO
metrisch

Technische specificatie

d-D	M14
m	7
P	2
s	22

Technische tekening

