FABORY

Zeskanttapbout BSW BS ≈1083 Staal Blank Gr.R 3/8X1 Inch

Artikelnummer	03410.096.025
Merk	-
UBB	950351306994
UNSPSC	31161620
EAN	8715492111098
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	3/8 Inch
Lengte	25 mm
Klasse	Gr.R
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	British Standard Whitworth
Gangen per Inch	16
Info	Whitworthschroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF/MEF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.

Standaarden

BS	≈1083

Technische specificatie

A	0.6

Technische tekening

F	0.25
L (mm)	25

