

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M6X50

Artikelnummer 04100.060.050

Merk -

UBB 950351324062

UNSPSC 31161620

EAN 8715492114129

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	50 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	24
b (min.): $L \leq 125$ mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	50

Technische tekening



P

1

s

10
