FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M10X160

Artikelnummer	04100.100.160
Merk	-
UBB	954351347396
UNSPSC	31161620
EAN	8715492114501
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	160 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4

Technische tekening



L (mm)	160
P	1.5
s	17