

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M10X180

Artikelnummer	04100.100.180
Merk	-
UBB	955351072215
UNSPSC	31161620
EAN	8715492114518
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	180 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4

Technische tekening



L (mm) 180

P 1.5

s 17