

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M12X100

Artikelnummer 04100.120.100

Merk -

UBB 950351326208

UNSPSC 31161620

EAN 8715492114631

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	100 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5

Technische tekening



L (mm) 100

P 1.75

s 19