FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M12X150

Artikelnummer	04100.120.150
Merk	-
UBB	951351636083
UNSPSC	31161620
EAN	8715492114693
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	150 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5

Technische tekening



L (mm)	150
P	1.75
s	19