

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M14X60

Artikelnummer 04100.140.060

Merk -

UBB 950351326539

UNSPSC 31161620

EAN 8715492114761

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	60 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	40
b (min.): $L > 200$ mm	53
b (min.): $L \leq 125$ mm	34
d-D	M14
k	8.8

Technische tekening



L (mm) 60

P 2

s 22