

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M14X150

Artikelnummer 04100.140.150

Merk -

UBB 954351347545

UNSPSC 31161620

EAN 8715492114891

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	150 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	40
b (min.): $L > 200$ mm	53
b (min.): $L \leq 125$ mm	34
d-D	M14
k	8.8

Technische tekening



L (mm) 150

P 2

s 22