

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M16X60

Artikelnummer	04100.160.060
Merk	-
UBB	950351327032
UNSPSC	31161620
EAN	8715492114938
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	60 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L \geq 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10

Technische tekening



L (mm) 60

P 2

s 24