

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M16X190

Artikelnummer	04100.160.190
Merk	-
UBB	954351258775
UNSPSC	31161620
EAN	8715492115102
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	190 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L \geq 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10

Technische tekening



L (mm) 190

P 2

s 24