

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M18X80

Artikelnummer 04100.180.080

Merk -

UBB 952351138344

UNSPSC 31161620

EAN 8715492115188

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	80 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	48
b (min.): $L \geq 200$ mm	61
b (min.): $L \leq 125$ mm	42
d-D	M18
k	11.5

Technische tekening



L (mm)	80
P	2.5
s	27