

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M20X75

Artikelnummer 04100.200.075

Merk -

UBB 951351636653

UNSPSC 31161620

EAN 8715492115300

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	75 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5

Technische tekening



L (mm)	75
P	2.5
s	30