FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M20X85

Artikelnummer	04100.200.085
Merk	-
UBB	955351438200
UNSPSC	31161620
EAN	8715494029322
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	85 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5

Technische tekening



L (mm)	85
P	2.5
s	30