

## Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M20X90

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 04100.200.090                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950351328105                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492115324                 |
| PKG. van 25   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Diameter             | M20                    |
| Lengte               | 90 mm                  |
| Klasse               | 10.9                   |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                |
| Kopsoort             | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort       | Staal                  |
| Draadrichting        | Rechts                 |
| Oppervlaktebedekking | Blank                  |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad |

Info  
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| ISO  | 4014       |
| NF   | E25-112    |
| DIN  | 931        |
| NEN  | 1555       |
| ASME | B18.2.3.1M |

### Technische specificatie

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 52   |
| b (min.): $L > 200$ mm             | 65   |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 46   |
| d-D                                | M20  |
| k                                  | 12.5 |

### Technische tekening



|        |     |
|--------|-----|
| L (mm) | 90  |
| P      | 2.5 |
| s      | 30  |