FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M20X140

Artikelnummer	04100.200.140
Merk	-
UBB	950351328444
UNSPSC	31161620
EAN	8715492115393
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	140 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5

Technische tekening



L (mm)	140
P	2.5
s	30