

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M20X190

Artikelnummer	04100.200.190
Merk	-
UBB	954351258858
UNSPSC	31161620
EAN	8715492115447
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	190 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5

Technische tekening



L (mm) 190

P 2.5

s 30