

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M20X240

Artikelnummer 04100.200.240

Merk -

UBB 953351007232

UNSPSC 31161620

EAN 8715492115478

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	240 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5

Technische tekening



L (mm) 240

P 2.5

s 30