FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M24X80

Artikelnummer	04100.240.080
Merk	-
UBB	950351328857
UNSPSC	31161620
EAN	8715492115607
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	80 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15

Technische tekening



L (mm)	80
P	3
s	36