

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M24X200

Artikelnummer	04100.240.200
Merk	-
UBB	950351329509
UNSPSC	31161620
EAN	8715492115768
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	200 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
k	15

Technische tekening



L (mm) 200

P 3

s 36