FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M24X260

Artikelnummer	04100.240.260
Merk	-
UBB	951351637560
UNSPSC	31161620
EAN	8715492115799
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	260 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15

Technische tekening



L (mm)	260
P	3
s	36