

## Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M30X150

Artikelnummer 04100.300.150

Merk -

UBB 950351959578

UNSPSC 31161620

EAN 8715492116079

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Diameter             | M30                    |
| Lengte               | 150 mm                 |
| Klasse               | 10.9                   |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                |
| Kopsoort             | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort       | Staal                  |
| Draadrichting        | Rechts                 |
| Oppervlaktebedekking | Blank                  |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad |

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| ISO  | 4014       |
| NEN  | 1555       |
| DIN  | 931        |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF   | E25-112    |

### Technische specificatie

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 72   |
| b (min.): $L > 200$ mm             | 85   |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 66   |
| d-D                                | M30  |
| k                                  | 18.7 |

### Technische tekening



L (mm) 150

P 3.5

s 46