FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M36X150

Artikelnummer	04100.360.150
Merk	-
UBB	950351962119
UNSPSC	31161620
EAN	8715492116345
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	150 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5

Technische tekening



L (mm)	150
P	4
s	55