

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M36X160

Artikelnummer 04100.360.160

Merk -

UBB 950351962291

UNSPSC 31161620

EAN 8715492116352

PKG. van 5 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	160 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	84
b (min.): $L \geq 200$ mm	97
b (min.): $L \leq 125$ mm	78
d-D	M36
k	22.5

Technische tekening



L (mm) 160

P 4

s 55