

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M45X240

Artikelnummer	04100.450.240
Merk	-
UBB	955351435982
UNSPSC	31161620
EAN	8715494024884
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M45
Lengte	240 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	102
b (min.): $L \geq 200$ mm	115
b (min.): $L \leq 125$ mm	96
d-D	M45
k	28

Technische tekening



L (mm) 240

P 4.5

s 70